

Garant**DC.T 11T308, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning