

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110408

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning