

**Garant****DNMG 150604, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250760 HB7035-1
GTIN	4045197874245
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150604 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 320 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning