

Garant**DNMG 150608, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning