

Garant**DNMG 150612, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250764 HB7035-1
GTIN	4045197874283
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150612 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
spån-brytare	SM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v

Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning