

Garant**DNMG 150612, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150612 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
spån-brytare	SG
Sort	HB7035-1
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning