

Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251072 HB7035-1
GTIN	4045197874337
Artikelklass	21G

Beskrivning

KNUX 160405L HB7035-1 Sort: HB7035-1

spån-brytare: SG

spånbrytare: 3,2 mm

Skärdjup a_p : 1 - 6 mmMatning f : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 90 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SG
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
spånbrytare	3,2 mm
Sort	HB7035-1
Skärdjup a_p	1 - 6 mm
Hörnradie	0,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning