

Gänga Gångring UNC-2A, Gänga: 4-40



Beställningsdata

Ordernummer	486301 4-40
GTIN	4045197228017
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Gänga	4-40 UNC
Varvper tum	40
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Gåtolk
Gängtyp	UNC
Norm	ANSI B 1.1
Kvalitet	2

Produktslag

Gängtolk

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 3 mm

028600 3

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm

028640 100