

**Garant****RC.X 1204, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 260650 HB7035-1 |
| GTIN         | 4045197874399   |
| Artikelklass | 21G             |

### Beskrivning

RC.X 1204 HB7035-1 spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 320 m/min

### Teknisk beskrivning

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Sort                                  | HB7035-1              |
| Primäranvändning                      | P                     |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 100 - 320 m/min       |
| spån-brytare                          | SM                    |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,5 - 2 mm            |
| Matning $f$                           | 0,1 - 0,3 mm/v        |
| Skärförhållande                       | krävande intermittent |

| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skärmaterial                | VHM                                 |
| ISO-kod vändskär            | RCMX 1204                           |
| Antal byten/skär            | 2                                   |
| Tolerans                    | M                                   |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning              |