


Garant**SCMT 09T304, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning