

**Garant****SC.T 120404, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260765 HB7035-1
GTIN	4045197874443
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SC.T 120404 HB7035-1 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7035-1

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning