

Garant**SC.T 120408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120408 HB7035-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7035-1

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning