


Garant**SNMG 120404, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251142 HB7035-1
GTIN	4045197874467
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404

Antal byten/skär

8

Produktslag

Vändskär för svarvning