


Garant**SNMG 120408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7035-1
GTIN	4045197874498
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktlag	Vändskär för svarvning