

Garant**SNMG 120412, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm
Sort	HB7035-1
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
spån-brytare	SG
Primäranvändning	P
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120412

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning