

rörgänga stopp-gängring, Gänga: G2tum



Beställningsdata

Ordernummer	486250 G2
GTIN	2050001039002
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stoptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Toleransklass	A
Gäng-Ø	59,61 mm
Varvper tum	11
Gänga	G2
Kalibrering	L12
Tolktyp	Kassationstolk

Toleransområde	A
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60