


Garant**SNMM 120412, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	2 - 12 mm
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
spån-brytare	SR
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 120412

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning