

**Garant****TCMT 110202, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 260950 HB7035-1 |
| GTIN         | 4045197874641   |
| Artikelklass | 21G             |

### Teknisk beskrivning

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Skärdjup $a_p$                        | 0,2 - 1,5 mm          |
| Hörnradie                             | 0,2 mm                |
| Matning $f$                           | 0,05 - 0,2 mm/v       |
| Skärförhållande                       | krävande intermittent |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 120 - 350 m/min       |
| spån-brytare                          | SS                    |
| Sort                                  | HB7035-1              |
| Primäranvändning                      | P                     |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning        |
| Skärmaterial                          | VHM                   |
| ISO-kod vändskär                      | TCMT 110202           |
| Antal byten/skär                      | 3                     |

Produktslag

Vändskär för svarvning