

Garant**TC.T 110204, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260982 HB7035-1
GTIN	4045197874672
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Antal byten/skär	3

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning