

Garant**TCMT 16T308, Sort: HB7035-1****Beställningsdata**

Ordernummer	260958 HB7035-1
GTIN	4045197874719
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7035-1
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	3

Produktslag

Vändskär för svarvning