



Fjädersvåg, maximaltmätområde: 30N



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 478900 30N |
| GTIN | 4045197208163 |
| Artikelklass | 42H |

Beskrivning

Utförande:

Stabil metallstomme i praktisk utformning; hammarlackerad. Tydligt graderad urtavla med dubbelskala för mätning i båda riktningarna. Med visare och minnesvisare.

Användningsdata:

För elektroteknik och finmekanik, t ex för inställning av kontakttrycket för relä fjädrar, för kontroll av borsttrycket på motorer eller för justering av drag- eller tryck fjädrar.

Noggrannhet:

$\pm 0,01 \times (\text{mätområde} + \text{mätvärde})$.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|------------|
| Sondlängd L | 48 mm |
| mätområde | 3 - 30 N |
| urtavlans \emptyset | 72 mm |
| skalgraderingsvärde | 0,5 N |
| Kalibrering | K1 |
| Mätteknik | analog |
| Produktslag | Fjädersvåg |

Tjänster

KalibreringFjädevåg Typ F

027730 F