

**Garant****TNMG 160408, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251544 HB7035-1
GTIN	4045197874764
Artikelklass	21G

### Beskrivning

TN.G 160408 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 320 m/min

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min

Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning