

Garant**VB.T 110304, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261224 HB7035-1
GTIN	4045197874795
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 110304 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7035-1
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning