

Garant**VBMT 160404, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160404 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning