

**Garant****VB.T 160408, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	261234 HB7035-1
GTIN	4045197874849
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VB.T 160408 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 320 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,8 mm

Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning