

**Garant****VC.T 110302, Sort: HB7035-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	261364 HB7035-1
GTIN	4045197874856
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-1
Hörnradie	0,2 mm
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 110302

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning