

Garant**VC.T 160402, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261370 HB7035-1
GTIN	4045197874887
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-1
Hörnradi	0,2 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160402

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning