

Garant**WNMG 060404, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning