


**Garant****WNMG 080404, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WN.G 080404 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 320 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 320 m/min
spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7035-1

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning