

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251964 HB7035-1
GTIN	4045197875037
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7035-1

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning