

Gänga Stoppring UNC-2A, Gänga: 4-40



Beställningsdata

Ordernummer	486302 4-40
GTIN	4045197228208
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Varvper tum	40
Gänga	4-40 UNC
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC

Kvalitet	2
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 3 mm	028600 3
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100