

Gänga Gågängring UNC-2A, Gänga: 6-32



Beställningsdata

Ordernummer	486301 6-32
GTIN	4045197228024
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

UNC = Unified national coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Teknisk beskrivning

Varvper tum	32
Gänga	6-32 UNC
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Gåtolk
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC
Kvalitet	2

Produktslag	Gängtolk
Tjänster	
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20