



Fjädersvåg, maximaltmätområde: 40N



Beställningsdata

Ordernummer	478900 40N
GTIN	4045197208170
Artikelklass	42H

Beskrivning

Utförande:

Stabil metallstomme i praktisk utformning; hammarlackerad. Tydligt graderad urtavla med dubbelskala för mätning i båda riktningarna. Med visare och minnesvisare.

Användningsdata:

För elektroteknik och finmekanik, t ex för inställning av kontakttrycket för relä fjädrar, för kontroll av borsttrycket på motorer eller för justering av drag- eller tryck fjädrar.

Noggrannhet:

$\pm 0,01 \times (\text{mätområde} + \text{mätvärde})$.

Teknisk beskrivning

urtavlans \emptyset	72 mm
mätområde	4 - 40 N
Sondlängd L	48 mm
skalgraderingsvärde	1 N
Kalibrering	K1
Mätteknik	analog
Produktslag	Fjädersvåg

Tjänster

KalibreringFjädevåg Typ F

027730 F