

## Gänga Gängtolk UNC-2B, Gänga: 4-40



### Beställningsdata

Ordernummer	486300 4-40
GTIN	2050001691064
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

**Norm:**

**ANSI B 1.1**

### Teknisk beskrivning

Gänga	4-40 UNC
Varvper tum	40
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC
Toleransområde	B
Kvalitet	2
Tolktyp	Kassationstolk
Tolktyp	Gåtolk
Kalibrering	L10
Produktslag	Gängtolk

### Tjänster

DAkS-kalibrering Gängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90
---	-----------

KalibreringGängtolk Maximal Ø 3 mm

028550 3