

Fingänga stoppring 6g, M x stigning: 35X1,5



Beställningsdata

Ordernummer	486210 35X1,5
GTIN	2050001045959
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

Gänga	M35
Toleransklass	6g
Gängstigning	1,5 mm
Kalibrering	L12

Toleransområde	g
Tolktyp	Kassationstolk
Gängtyp	MF
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 60 mm	028600 60
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100