

## Gänga Stoppring UNC-2A, Gänga: 6-32



### Beställningsdata

Ordernummer	486302 6-32
GTIN	4045197228215
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

**Norm:**

**ANSI B 1.1**

### Teknisk beskrivning

Gänga	6-32 UNC
Varvper tum	32
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Kassationstolk
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC

Kvalitet	2
Produktslag	Stoppgängring

## Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100