

## Gänga Gågängring UNC-2A, Gänga: 8-32



### Beställningsdata

Ordernummer	486301 8-32
GTIN	4045197228031
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

UNC = Unified national coarse thread.

**Norm:**

**ANSI B 1.1**

### Teknisk beskrivning

Gänga	8-32 UNC
Varvper tum	32
Kalibrering	L12
Toleransområde	A
Tolktyp	Gåtolk
Norm	ANSI B 1.1
Gängtyp	UNC
Kvalitet	2

Produktslag

Gängtolk

**Tjänster**

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm

028600 20

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm

028640 100