

## Fingänga stoppring 6g, M x stigning: 18X1



### Beställningsdata

Ordernummer	486210 18X1
GTIN	2050001036131
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Den första slipade gängan (från 1 mm stigning) avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid.

Utförande enligt DIN 2279 – 2299.

#### Användningsdata:

För metrisk ISO-fingänga, höger DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### OBS!:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor; vänstergängor kan levereras på begäran.

### Teknisk beskrivning

Gänga	M18
Gängstigning	1 mm
Toleransklass	6g
Kalibrering	L12

Tolktyp	Kassationstolk
Toleransområde	g
Norm	DIN 13
Gängtyp	MF
Kvalitet	6
Produktslag	Stoppgängring

### Tjänster

KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100