

rörgänga stopp-gängring, Gänga: G1/8tum**Beställningsdata**

Ordernummer	486250 G1/8
GTIN	2050001036292
Artikelklass	48B

Beskrivning**Utförande:**

Tolkmått enligt DIN EN ISO 228-2. Gängtolkringar toleransklass A.
Stoptolkar rödmarkerade.

Norm:

DIN EN ISO 228

OBS!:

Gängtolkar med andra diametrar på begäran.

Teknisk beskrivning

Gänga	G1/8
Toleransklass	A
Varvper tum	28
Gäng-Ø	9,73 mm
Kalibrering	L12
Toleransområde	A

Tolktyp	Kassationstolk
Norm	DIN 228
Gängtyp	G
Produktslag	Stoppgängring

Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20