



## HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114030 med kassett, obelagd, Typ: 1-6



### Beställningsdata

Ordernummer	115050 1-6
GTIN	4045197871787
Artikelklass	12B

### Beskrivning

#### Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

#### OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft  $\varnothing$ 12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 1 - 6 mm

Antal borr: 51

intervall mellan borrdiametrar: 0,1 mm

### Teknisk beskrivning

intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Borrområde	1 - 6 mm

Antal borrh	51
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

## Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,3	114030 5,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,4	114030 4,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,4	114030 1,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,2	114030 5,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,8	114030 3,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,8	114030 1,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,8	114030 5,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,7	114030 1,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,9	114030 1,9
	114030 5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,4	114030 3,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,1	114030 1,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,3	114030 1,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,2	114030 2,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,9	114030 5,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,6	114030 1,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,4	114030 5,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,1	114030 2,1