

**HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114030 med kassett, obelagd, Typ: 6-10****Beställningsdata**

Ordernummer	115050 6-10
GTIN	4045197871794
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 6 - 10 mm

Antal borr: 41

intervall mellan borrdiametrar: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm

Datablad

Borrområde	6 - 10 mm
Antal borrh	41
Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborrh

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,9	114030 7,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,6	114030 6,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,1	114030 8,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,2	114030 9,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,8	114030 7,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,7	114030 7,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,8	114030 9,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5	114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,1	114030 7,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,6	114030 8,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,4	114030 6,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,6	114030 9,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,2	114030 6,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,3	114030 6,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,9	114030 6,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,4	114030 9,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,2	114030 8,2
	114030 8,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,9

114030 8,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8

114030 6,8