



HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114030 med kassett, obelagd, Typ: 2-10



Beställningsdata

Ordernummer	115050 2-10
GTIN	4045197875402
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft \varnothing 12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 2 - 10 mm

Antal borr: 81

intervall mellan borrdiametrar: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
Borrområde	2 - 10 mm

intervall mellan borrhdiometrar	0,1 mm
Antal borrh	81
Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,2	114030 7,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,7	114030 7,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,2	114030 8,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,9	114030 7,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,3	114030 7,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,1	114030 8,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,2	114030 5,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,4	114030 9,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,4	114030 6,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,8	114030 3,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114030 8,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,4	114030 7,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,4	114030 5,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,4	114030 8,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,6	114030 5,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,7	114030 6,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,1	114030 2,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,9	114030 6,9
	114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5	
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,6	114030 9,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,7	114030 3,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,3	114030 5,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,1	114030 7,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,2	114030 2,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,6	114030 8,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,6	114030 6,6
	114030 5,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,8	
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,8	114030 9,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,7	114030 8,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,6	114030 7,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,2	114030 6,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,8	114030 7,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,2	114030 9,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,3	114030 6,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,9	114030 9,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8	114030 8
	114030 3,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,4

114030 2,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,9

114030 2,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,1

114030 5,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,1

114030 9,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,8

114030 2,8