



HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114030 med kassett, obelagd, Typ: 1-13



Beställningsdata

Ordernummer	115050 1-13
GTIN	4045197875426
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft $\varnothing 12,7$ mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 1 - 13 mm

Antal borr: 25

intervall mellan borrdiametrar: 0,5 mm

Teknisk beskrivning

intervall mellan borrdiametrar	0,5 mm
Antal borr	25

Borrområde	1 - 13 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 11,5	114030 11,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,5	114030 10,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 12	114030 12
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 11	114030 11
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 13	114030 13

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 12,5	114030 12,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5	114030 9,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5	114030 3,5