

## Gänga Stoppring UNC-2A, Gänga: 8-32



### Beställningsdata

Ordernummer	486302 8-32
GTIN	4045197228222
Artikelklass	48B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tolkmått enligt ANSI B1.2.

Stopptolkar rödmarkerade.

UNC = Unified national coarse thread.

**Norm:**

**ANSI B 1.1**

### Teknisk beskrivning

Gänga	8-32 UNC
Varvper tum	32
Kalibrering	L12
Tolktyp	Kassationstolk
Toleransområde	A
Gängtyp	UNC
Norm	ANSI B 1.1

Kvalitet	2
Produktslag	Stoppgängring

## Tjänster

DAkS-kalibreringGängtolkring Maximal Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGängtolkring Maximal Ø 20 mm	028600 20