



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS nr 114030 som påfyllningsatts, obelagd, Typ: 1-6



Beställningsdata

Ordernummer	115055 1-6
GTIN	4045197875457
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 1 - 6 mm

Antal borrar: 51

intervall mellan borrar: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

intervall mellan borrar	0,1 mm
Borrområde	1 - 6 mm
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal borrar	51
Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2	114030 2
	114030 4,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,1

114030 4,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,9

114030 2,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,4

114030 5,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,1

114030 2,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,6

114030 4,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,4

114030 1,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,9

114030 3,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2

114030 4,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,9

114030 1,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,7

114030 5,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,7

114030 3,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,3

114030 2,3

114030 5,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,3	
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,8	114030 5,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,6	114030 3,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,6	114030 1,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,8	114030 1,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,3	114030 1,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,7	114030 2,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,8	114030 4,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,4	114030 2,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,8	114030 3,8
	114030 4,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,1

114030 1,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,1

114030 3,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,2

114030 3,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,7

114030 1,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,6

114030 5,6