



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS nr 114030 som påfyllningsatts, obelagd, Typ: 2-10



Beställningsdata

Ordernummer	115055 2-10
GTIN	4045197875471
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 2 - 10 mm

Antal borr: 81

intervall mellan borrdiametrar: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
Borrområde	2 - 10 mm
Antal borr	81
intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,9	114030 6,9
	114030 8,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,4	
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,6	114030 4,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,3	114030 4,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,1	114030 3,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,2	114030 8,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,6	114030 6,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,1	114030 6,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,7	114030 4,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,8	114030 8,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,6	114030 9,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,7	114030 7,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,7	114030 8,7
	114030 8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,9

114030 2,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,2

114030 7,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,1

114030 5,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,1

114030 8,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,4

114030 6,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,7

114030 2,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,9

114030 9,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,8

114030 5,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4

114030 4

114030 9,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,3

114030 5,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,2

114030 9,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,8

114030 4,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,4

114030 2,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,3

114030 7,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,1

114030 2,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,7

114030 3,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,6

114030 3,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5

114030 4,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,8

114030 7,8

114030 7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7	
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,9	114030 8,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,4	114030 4,4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,1	114030 9,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,6	114030 8,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,9	114030 3,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,3	114030 9,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,9	114030 7,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,7	114030 9,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,7	114030 5,7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,3	114030 8,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,6	114030 2,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,4	114030 7,4
	114030 6,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,4

114030 3,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,1

114030 7,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,8

114030 3,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,6

114030 5,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,4

114030 5,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,8

114030 9,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,3

114030 6,3