



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS nr 114030 som påfyllningsatts, obelagd, Typ: 1-10



Beställningsdata

Ordernummer	115055 1-10
GTIN	4045197875488
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft \varnothing 12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 1 - 10 mm

Antal borrar: 19

intervall mellan borrar: 0,5 mm

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
intervall mellan borrar	0,5 mm
Antal borrar	19
Borrområde	1 - 10 mm
Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8	114030 8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7	114030 7
	114030 9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10

114030 10

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1

114030 1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4

114030 4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5

114030 4,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5

114030 8,5