

**HOLEX****HOLEX CleverDrill spiralborr HSS nr 114030 som påfyllningsatts, obelagd,  
Typ: 1-10,5****Beställningsdata**

Ordernummer	115055 1-10,5
GTIN	4045197875495
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

**OBS!:**

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 1 - 10,5 mm

Antal borrar: 24

Kärnhåls-Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

intervall mellan borrdiametrar: 0,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaft	Cylindriskt skaft
Antal borrar	24
Borrområde	1 - 10,5 mm
intervall mellan borrdiametrar	0,5 mm
Kärnhåls-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8 mm resp tum	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2 mm resp tum	114030 10,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5 mm resp tum	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3 mm resp tum	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7 mm resp tum	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5 mm resp tum	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3 mm resp tum	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5 mm resp tum	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2 mm resp tum	114030 2
	114030 5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5 mm resp tum

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9 mm resp tum

114030 9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5 mm resp tum

114030 5,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5 mm resp tum

114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5 mm resp tum

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4 mm resp tum

114030 4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1 mm resp tum

114030 1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,5 mm resp tum

114030 10,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5 mm resp tum

114030 1,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8 mm resp tum

114030 8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5 mm resp tum

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5 mm resp tum

114030 8,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6 mm resp tum

114030 6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10 mm resp tum

114030 10

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2 mm resp tum

114030 4,2