

**HOLEX****Slipnylonrulle, 115 mm × 10 m, Slipnylonets struktur: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	556115 1000
GTIN	4045197241740
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

Syntetiskt slipnylon med slipkorn i fenoplastbindning.

**Fördel:**

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

**Användningsdata:**

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin. **Fin / mycket fin:** för rengöring av ömtåliga ytor, för bättring av mindre repor på metall. Även lämplig för fin/ mycket fin streckmattpolering på stål och järnfria metaller.

**Teknisk beskrivning**

Färg	grå
finhetsgrad	mycket fin

Slipnylonets struktur	1000
Motsvarande kornstorlek	600 - 1000
Utförande	S Ultra Fine
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rullbredd	115 mm
Rullängd	10 m
Produktnamnsattribut	115 mm × 10 m
Produktslag	Slipnylonrulle

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

---

**Tillbehör**

Handklots	556020
Dorn	556030