

Sats spiralborrar HSS/E nr 114580 med kassett, TiAlN, Typ: 1-6



Beställningsdata

Ordernummer	115450 1-6
GTIN	4045197875532
Artikelklass	11B

Beskrivning

Utförande:

Samman satt av spiralborr DIN 338.

Höghöghetsborr för enastående effekt. Precis borrar tack vare optimerad krysspets och 4 facetter. Tack vare den speciella spånspårsprofilen uppnås en markant reduktion av skärkrafterna.

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Antal borrar	51
Borrområde	1 - 6 mm
Antal skär Z	2
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 338

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	75 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	65 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	S
GG(G)	lämplig	40 m/min	K
CuZn	lämplig	50 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,3 mm	114580 1,3
-----------------------------------	------------

Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,1 mm	114580 2,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,8 mm	114580 5,8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,7 mm	114580 1,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,9 mm	114580 1,9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,8 mm	114580 2,8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,2 mm	114580 3,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,1 mm	114580 1,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5 mm	114580 5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,2 mm	114580 1,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1 mm	114580 1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,7 mm	114580 4,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,6 mm	114580 2,6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 6 mm	114580 6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,3 mm	114580 5,3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,5 mm	114580 5,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,1 mm	114580 5,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,7 mm	114580 5,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,2 mm	114580 2,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,7 mm	114580 3,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2 mm	114580 2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4 mm	114580 4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,5 mm	114580 4,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,3 mm	114580 4,3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,8 mm	114580 4,8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,4 mm	114580 5,4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,6 mm	114580 4,6

Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,6 mm	114580 3,6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,9 mm	114580 2,9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,4 mm	114580 2,4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,4 mm	114580 3,4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,6 mm	114580 1,6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,3 mm	114580 2,3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,9 mm	114580 4,9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,8 mm	114580 1,8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,9 mm	114580 3,9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3 mm	114580 3
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 2,7 mm	114580 2,7
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,6 mm	114580 5,6
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,1 mm	114580 3,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,8 mm	114580 3,8
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,5 mm	114580 1,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 3,5 mm	114580 3,5
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,9 mm	114580 5,9
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,1 mm	114580 4,1
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 1,4 mm	114580 1,4
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 5,2 mm	114580 5,2
Spiralborr HSS/EVA Ø DC h8 4,4 mm	114580 4,4
Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-6	115470 1-6